

## Kablage för pH-elektroder

### Standardkontakt S8

Kablar för pH-elektroder finns i olika utföranden. Den vanligaste är den med S8 kontakt. Denna finns i längder från 1 meter upp till 25 meter.

Att tänka på när det gäller pH-kablar är bland annat:

- Fukt måste absolut undvikas i kontakten mellan elektrod och kabel
- Använd inte längre kabel än nödvändigt
- Förlägg inte kabeln i närheten av starkströmskablar, frekvensomvandlare och liknande.



Standard-anslutning (S8)



### Beställningsnummer


Artikel	Best. nr.	Kontakt
pH elektrod-kabel, 1 m med kontakt K1X	285120011	S8
pH elektrod-kabel, 2 m med kontakt K2X	285120028	S8
pH elektrod-kabel, 3 m med kontakt K3X	285120036	S8
pH elektrod-kabel, 5 m med kontakt K5X	285120052	S8
pH elektrod-kabel, 10 m med kontakt K10X	285120106	S8
pH elektrod-kabel, 25 m med kontakt K25X	285120139	S8

## VP-kontakt


VP-kontakten används t.ex. på elektroder med integrerad temperatursensor.

Kablar för pH-elektroder med VP-kontakt finns också i olika utföranden. Längder från 3 meter upp till 20 meter. Att tänka på när det gäller pH-kablar är bland annat:

- Fukt måste absolut undvikas i kontakten mellan elektrod och kabel
- Använd inte längre kabel än nödvändigt
- Förlägg inte kabeln i närheten av starkströmskablar, frekvensomvandlare och liknande.



VP-kontakt sedd in i kontakten



VP-kontakt på elektrod



PLA-91  
VP-anslutning

### Beställningsnummer

Artikel	Best. nr.	Kontakt
VP elektrodskabel, VP 6-19/03, 3 m	285129970	VP
VP elektrodskabel, VP 6-19/05, 5 m	285129841	VP
VP elektrodskabel VP 6-19/10, 10 m kabel	285129980	VP
VP elektrodskabel VP 6-19/20, 20 m kabel	285129810	VP

### Kabelanslutningar VP-kabel

Färg		Beskrivning
Transparant	A	Mätelektrod (koax mittledare)
Svart	B	Mätelektrod (koax skärm)
Brun	C	Används ej
Gul	D	Används ej
Vit	E	Temperatur
Grön	F	Temperatur
Gul/Grön		Yttre skärm (jord)



VP-kabel

### Inkoppling VP-kabel till TX3100

